

【プレスリリース 2013年5月】

The Magic Moment of the Mondaine stop2go

あなたにとって、2秒という時間は何を意味しますか？



スイス国鉄（SBB）のすべての駅に掲げられている時計は、秒針が12時位置で止まるという、通常の時計の概念とは相容れない特殊な動きをします。これらの時計は普通の時計と異なり秒針が約58秒で1周し、12時位置で約2秒停止した後に先ず分針が1分進み、次いで秒針が動き始めます。

この独特な機能は「ストップ・トゥ・ゴー」と呼ばれ、駅の時計すべてが同じ時刻を示すために、列車のより正確な運行を実現するために考えられた、世界で唯一の非常にユニークな機能です。モンディーン社はこの機能を腕時計で実現するために、実に4年以上の歳月をムーブメントの開発に費やし、2013年、遂に独自のクォーツムーブメント「Cal. 58-02 stop2go」を誕生させました。

このユニークな機構を備えた新しいモデル「stop2go」はスイス製の新しいムーブメントを搭載する他、このモデルのために新たにデザインされたステンレススチール製ケース、無反射コーティングを施したサファイアクリスタル風防、3気圧の防水性、そして固有の製造番号が裏蓋に刻印されるなど、モンディーン社の技術の粋を集めたモデルです。

2013年のバーゼルワールドで発表され、国内外のジャーナリストや時計愛好家をも驚かせた、全く新しい時計「stop2go」の誕生です。

<報道関係者様のお問い合わせ先>

株式会社メディコ PR担当:下村
TEL: 03-3457-7571 MAIL: shimomura@medico-pr.co.jp

<一般のお客様のお問い合わせ先>

DKSH ジャパン株式会社 TEL: 03-5441-4515
受付時間: 午前9時半から午後5時半、月～金※土日祝祭日を除く

デザインについて

モンディーン社は「stop2go」の開発にあたり、ドイツ生まれの若手工業デザイナー、Martin Drechsel（マーティン・ドレクセル）にデザインを依頼しました。

世界的に知られるSBBの時計を新たにデザインするにあたって、Martinは先ずオリジナルの時計を詳細に検証し、そのデザインを損なうことなく、また時計そのものの工業的な背景を取り入れることにしました。

その結果、ケースサイドとラグが一体化し流れるような流線型を保ちつつ、駅に掲げられている時計をはめ込むような、フレーム状のケースフォルムが誕生しました。ラグの長さや角度は人間工学に基づき緻密に計算され、装着感とデザイン性を損ないません。

また、リューズは時計を動かすための「スイッチ」と見立て、操作性およびデザイン的な観点からつまみのような形状になっており、この時計をより特徴的なものにしていきます。

ストラップは厚みのある本革製で、側面（コバ）にあえて仕上げを施していません。これは、1960年代頃から1990年代まで乗務員が車内改札（切符の確認）の際に使用していた肩掛けの革鞆がデザインのインスピレーションになっています。

ムーブメントについて

「stop2go」のムーブメント「cal 58-02 stop2go」は、4年以上の歳月をかけてこのモデルのために自社で開発され、スイス国内で製造されています。約58秒で1周し、12時位置で約2秒停止した後に先ず分針が1分進み、次いで秒針が動き始めるという独自機構を、通常1つのモーターでそれぞれの針を動かすクォーツムーブメントで実現するのは至難のことと思われました。

そこで、モンディーン社は2つのモーターを備えそれぞれが同期する特別なムーブメントを開発しました。1つのモーターは秒針を、もう1つのモーターが分針と時針を動かします。

<報道関係者様のお問い合わせ先>

株式会社メディコ PR担当:下村

TEL: 03-3457-7571 MAIL: shimomura@medico-pr.co.jp

<一般のお客様のお問い合わせ先>

DKSH ジャパン株式会社 TEL: 03-5441-4515

受付時間: 午前9時半から午後5時半、月～金※土日祝祭日を除く

駅にある実際の時計と同じく滑らかに動くスイープ秒針が58秒で1周し、12時位置で2秒静止します。秒針が静止している間に分針が1分ジャンプして次に進み、再び秒針が回り始めます。

このムーブメントは2つのモーターを搭載しているため通常よりも電池の消費量が大きく、従ってCR2032という大き目の電池を搭載しています。新品時の電池寿命目安はおおよそ36か月間です。秒針と分針を同期させるためにICチップを搭載しており、このICチップが秒針が58秒で1周し、2秒静止してトータル60秒で分針が1分進むようにプログラムされています。

主な仕様

- スイス製ムーブメント Cal. 58-02 stop2go
- スクリューケースバック
 - ※個別製造番号が刻印されています。
 - ※製造番号についてはお選びいただけませんので、予めご了承ください。
- ステンレススチール製41mm径ケース (マット仕上げ)
- 無反射コーティングサファイアガラス風防
- 本革ストラップ (マット仕上げステンレススチール製尾錠)
- 3気圧防水

品番 : A512.30358.16SBB

予価 : ¥75,000 (税抜き)

2013年9月発売予定

※価格、仕様は予告なく変更となる場合がございます。

<報道関係者様のお問い合わせ先>

株式会社メディコ PR担当:下村
TEL: 03-3457-7571 MAIL: shimomura@medico-pr.co.jp

<一般のお客様のお問い合わせ先>

DKSH ジャパン株式会社 TEL: 03-5441-4515
受付時間: 午前9時半から午後5時半、月～金※土日祝祭日を除く